

## Balda 344

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1972	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	126	Nombre maxi de vues :	24
Format :	28 x 28 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/Clé	Position :	
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Au sélénium	Position :	Sur la façade
Sensibilité :			

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	

### Objectif

---

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Isco	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Fixfocus
Focale :		Ouverture maxi :	

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Si le 144 était une évolution esthétique du 104, le 344 est celle du 304. Les caractéristiques techniques semblent rester identiques.

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)

## format 126

### BALDA

#### BALDA 144

Appareil utilisant les chargeurs « pak », entraînement du film par molette. Flash-cube.

#### BALDA 144 X

Identique au modèle 144, mais avec flash magique.

#### BALDA 344

Comme 144, mais automatique par cellule.

#### BALDA 344 X

Comme 344 mais reçoit les « magicubes ».

#### BALDA 544 « ELECTRONIC »

Obturateur électronique de 1/250<sup>e</sup> s à 18 s, cellule CdS. Signal lumineux dans le viseur, flashcubes, mise au point fixe.

#### BALDA 644 « ELECTRONIC »

Comme 544 E, mais mise au point réglable par symboles.

#### BALDA 844 « ELECTRONIC »

Appareil électronique, cellule CdS automatique de 1/300<sup>e</sup> s à 18 s. Extra-plat. Poussoir commandant la rentrée de l'objectif et amenant des masques devant l'objectif et devant le viseur. Symbole dans le viseur collimaté indiquant la nécessité de travailler au flash ou sur pied en cas de lumière insuffisante.

#### BALDA 844 X

Comme 844, mais reçoit les « magicubes ».

